

 GRIDLINE

Szafki podręczne z drzwiami przesuwными bez podwyższonej krawędzi, 26×20G, wysokość: 800 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	932128 800
GTIN	4062406277079
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Podręczna szafka narzędziowa 60 × 28G. Z drzwiami przesuwными, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Ze środkową ścianką działową, możliwość montowania szuflad 26 × 20G i szufladopółek 26 × 20G co 25 mm po obu stronach. **Bez indywidualnej blokady wysuwu.**

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie szuflady zob. nr 930633 i nr 930635, odpowiednie szufladopółki zob. nr 930654 i nr 930656.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi przesuwne – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20

wysokość: 800 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 60

głębokość w G: 28

wysokość użytkowa: 675 mm

Opis techniczny

masa	68 kg
------	-------

głębokość	700 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×20
wysokość użytkowa	675 mm
szerokość	1500 mm
wysokość	800 mm
głębokość w G	28
szerokość w G	60
Grubość materiału	1,2 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×20G
Rodzaj produktu	Szafki podręczne do maszyn

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12
--	-------------