

**Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 1-8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657792 1-8
GTIN	4062406277314
Klasa artykułu	61E

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**Pasuje do :**

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

**wskazówka:**

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 22 mm

wysokość h: 5,7 mm

wymiar S: 17,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

**Opis techniczny**

szerokość b	22 mm
wysokość h	5,7 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
rozwartość klucza	8 mm
wymiar S	17,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne