

Garant GRIDLINE

**Szafy podręczne z drzwiami skrzydłowymi bez podwyższonej krawędzi,
wysokość: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	932101 800
GTIN	4062406277055
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Podręczna szafka narzędziowa 30 × 28G. Z drzwiami skrzydłowymi, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczek antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflady i szufladopółka bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Pasujące szuflady 26×20G.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 650 mm

masa: 42 kg

Opis techniczny

głębokość	700 mm
-----------	--------

szerokość	750 mm
masa	42 kg
wysokość użytkowa	650 mm
wysokość	800 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x20G
Rodzaj produktu	Szafki podręczne do maszyn

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12
Szufladopółka 75 kg prześwit roboczy 75 mm	930654 75
Szufladopółka 200 kg prześwit roboczy 75 mm	930656 75
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	930633 50
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930633 75
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930633 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	930633 125
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	930633 150
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X20	951885 26X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X20	951910 26X20
Mata do szuflad Wymiar w G 26X20	951830 26X20