

**Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 2-41 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657792 2-41
GTIN	4062406277550
Klasa artykułu	61E

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**Pasuje do :**

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

**wskazówka:**

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 82,5 mm

wysokość h: 14 mm

wymiar S: 40 mm

chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	41 mm
szerokość b	82,5 mm
wymiar S	40 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
wysokość h	14 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne