

Garant**Końcówka wymienna czworokątna, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne:
1-1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657698 1-1/2
GTIN	4062406278397
Klasa artykułu	61E

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

wymienna końcówka 4-kątna.**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22x28 mm dostępne na zamówienie.

materiał: Stal chromowo-wanadowa

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

szerokość b: 23 mm

wysokość h: 15 mm
obciążenie ciągłe: 135 Nm
wymiar S: 17,5 mm
chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	9×12 mm
wysokość h	15 mm
obciążenie ciągłe	135 Nm
wymiar S	17,5 mm
szerokość b	23 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne