

**Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty, rozwartość klucza: 1-19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657902 1-19
GTIN	4062406277635
Klasa artykułu	61E

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 34,6 mm

wysokość h: 15 mm

wymiar S: 17,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	9×12 mm
wysokość h	15 mm
wymiar S	17,5 mm
szerokość b	34,6 mm
rozwartość klucza	19 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
funkcja grzechotki	nie
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne