

Garant GRIDLINE

Obudowa szafy narzędziowej do szuflad, 36×24G, wysokość: 900mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 931335 900 |
| GTIN | 4062406276430 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis**Wykonanie:**

Obudowa szafy narzędziowej 40 × 28 G, pasująca do szuflad 36 × 24 G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do:

Szuflady nr 931353, 931354, 931355, 931356.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafy.

Opis techniczny

| | |
|---|---------|
| wysokość | 900 mm |
| szerokość | 1000 mm |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |
| głębokość w G | 28 |
| liczba drzwi | 0 |

| | |
|---|--|
| wysokość użytkowa szuflad | 800 mm |
| głębokość | 700 mm |
| szerokość w G | 40 |
| wysokość użytkowa | 800 mm |
| masa | 48 kg |
| wersja | do samodzielnego wyposażenia |
| Nośność maksymalna | 4000 kg |
| Liczba szuflad | 0 |
| Liczba szufladopótek | 0 |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 36×24G |
| Rodzaj produktu | Obudowa szafki narzędziowej |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
|---|-------------|