

Garant**Kompensacyjne oprawki wahliwe ER Walcowe, Typ: 20-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319780 20-16
GTIN	4062406276690
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Oprawka kompensacyjna z funkcją adaptacji tulejek zaciskowych ER. **Ustawiana kompensacja promienia i kąta.** Z chłodzeniem wewnętrznym.

Zastosowanie:

Optymalne rozwiązanie w przypadku błędów współosiowości między obrabianym elementem a narzędziem, np. podczas rozwiercania lub gwintowania (bez kompensacji rozciągania / ściskania). Do stosowania głównie na tokarkach oraz frezarkach.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu d: 20 mm

wymiar A długości wysięgu: 44 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Kompensacja promieniowa: 1 mm

pasujące do rozmiaru ER: 16

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	16
Ø chwytu d	20 mm
wymiar A długości wysięgu	44 mm
Ø zewn. D	42 mm
Kompensacja promieniowa	1 mm

pasujące do rozmiaru ER	16
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową