

Garant**Kompensacyjne oprawki wahliwe ER Walcowe, Typ: 25-25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319780 25-25
GTIN	4062406276706
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Oprawka kompensacyjna z funkcją adaptacji tulejek zaciskowych ER. **Ustawiana kompensacja promienia i kąta.** Z chłodzeniem wewnętrznym.

Zastosowanie:

Optymalne rozwiązanie w przypadku błędów współosiowości między obrabianym elementem a narzędziem, np. podczas rozwiercania lub gwintowania (bez kompensacji rozciągania / ściskania). Do stosowania głównie na tokarkach oraz frezarkach.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu d: 25 mm

wymiar A długości wysięgu: 53 mm

Ø zewn. D: 57 mm

Kompensacja promieniowa: 1 mm

pasujące do rozmiaru ER: 25

Opis techniczny

Ø chwytu d	25 mm
do tulejek zaciskowych ER	25
Ø zewn. D	57 mm
wymiar A długości wysięgu	53 mm
Kompensacja promieniowa	1 mm

pasujące do rozmiaru ER	25
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową