



Szlifierki kątowe akumulatorowe, Typ: M18FHSAG55



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Szlifierki kątowe FUEL™-Milwaukee, akumulatorowe, 18 V / 5,0 Ah:

- **trwały silnik bezszczotkowy, blokada wrzeciona, szybka regulacja osłony.**
- **z systemem szybkiej wymiany FIXTEC, do wymiany płytek bez użycia narzędzi.**

Akumulatorowa szlifierka kątowa M18™-HIGH-OUTPUT™ seria 125 o mocy umożliwiającej obróbkę zgrubną. Jedno naładowanie akumulatora (5,5 Ah) wystarcza na wykonanie maks. 145 cięć w rurce 50 mm. Hamulec RAPIDSTOP™ umożliwia zatrzymanie tarczy w czasie krótszym niż 2,5 sekundy.

w dostawie::

W komplecie ładowarka, osłona, 2 kratki zabezpieczające przed zapyleniem, zestaw mocujący, uchwyt przeciwwibracyjny, pojemnik HD.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. pod nr 073809 i nast. oraz 073840.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 18 V

oznaczenie producenta: M18FHSAG-125X

Liczba dołączonych akumulatorów: 1

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 5,5 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

maksymalna prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 18 V
masa	3,4 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	1
maks. wibracje wg EN	3,4 m/s ²
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. głębokość cięcia	33 mm
maks. Ø tarczy	125 mm
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	M18FHSAG-125X
Kickbackstop	tak
pojemność akumulatora	5,5 Ah
Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
układ czuwakowy	nie
Układ łagodnego rozruchu	tak
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy High Output™ typ akumulatora, napięcie MHB3 V	073808 MHB3
Akumulator litowo-jonowy High Output™ typ akumulatora, napięcie MHB55 V	073809 MHB55

Akumulator litowo-jonowy High Output™ typ akumulatora, napięcie MHB8 V	073810 MHB8
Akumulator litowo-jonowy High Output™ typ akumulatora, napięcie akumulatora MHB12 V	073811 MHB12
Akumulatorowy zestaw startowy High Output™ Typ M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akumulatorowy zestaw startowy High Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akumulatorowy zestaw startowy High Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Akumulatorowy zestaw startowy High Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB18 V	073816 MB18
System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ akumulatora, napięcie MB18 V	073827 MB18
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5	073839 M18NRG5