



## Lampy warsztatowe LED-Ex z baterią, Typ: 3AALH



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Przeciwybuchowa lampa warsztatowa, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX. Ekstremalnie jasne oświetlenie i bardzo długa trwałość.

Wielofunkcyjna lampa warsztatowa ze zdejmowaną podstawą magnetyczną do mocowania na powierzchniach metalowych. Głowicę lampy można obracać o 360° i przechylać o 120° w górę i w dół (możliwość blokady w dowolnej pozycji). Ze stalowym klipsem i przełącznikiem przednim.

#### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

### Opis techniczny

Źródło światła	Moduł LED
Właściwości urządzenia	Nadaje się do obszarów EX
Strumień światła	228 lm
Szerokość całkowita	54 mm
stopień ochrony IP	IP 67

masa	185 g
strefa wg ATEX	strefa 0
strefa wg ATEX	strefa 20
Liczba dołączonych baterii	3
typ baterii	Mignon, AA
długość całkowita	182 mm
czas świecenia	8,4 h
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

## Akcesoria

Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR6	081559 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081553 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081554 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081552 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081551 LR6