

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135962 M8
GTIN	4062406278632
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintownik uniwersalny**, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

**Wszystkie rozmiary:** Chwył wg DIN 376 (= zmniejszona  $\varnothing$  chwyłu), dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 90 mm

$\varnothing$  chwyłu  $D_s$ : 6 mm

Chwył kwadratowy  $\square$ : 4,9 mm

$\varnothing$  otworu rdzenia: 6,8 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	90 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
$\varnothing$ gwintu	8 mm
skok gwintu	1,25 mm

norma	DIN 371
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	20 mm
wielkość gwintu	M8
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M
Ø otworu rdzenia	6,8 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pielścięń barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik