

 Atlas Copco**Wiertarka pneumatyczna, Typ: D2148RQ****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia **6,3 bar** i podanej \varnothing wewnętrznej węża. Seria wydajnych i bardzo płynnie pracujących wiertarek o pistoletowym kształcie o wydajności wiercenia do 13 mm w stali. Odpowiednie prowadzenie powietrza przez uchwyt zapobiega zawirowaniom wiórów. Z uchwytem wiertarskim szybkoobrotowym. Z zaworem sterującym do obrotów **prawo- i lewostronnych** (przy zastosowaniu jako wkrętarka lub gwinciarka).

w dostawie::

Z **uchwytem wiertarskim szybkoobrotowym**, z dodatkowym uchwytem.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Opis techniczny

zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	600 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	0 - 750 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	3,7 m/s ²
długość	248 mm
moc przekazywana	250 W

masa	1,4 kg
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	85 dB(A)
oznaczenie producenta	D2148RQ
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Wiertarka