

Garant GRIDLINE

**Podstawy do mikroskopów pomiarowych, szerokość×głębokość: 1500X700 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Klasa artykułu	41M

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa ze spawanej blachy stalowej z blatem roboczym z beolinu, obrzeże z grafitu o grubości 3 mm. Z systemem zamków GARANT.

**Pasuje do :**

mikroskopów pomiarowych wideo GARANT z zakresem pomiarowym X=200 / Y=100.

**Umieszczenie:**

Wysokość frontów szuflad (lewo): 50; 300; 300 mm

**Powłoka lakiernicza:**

Obudowa – szary jasny RAL 7035, szuflady – szary antracytowy RAL 7016.

Zamek patentowy: modułowa wkładka

szerokość: 1500 mm

głębokość: 700 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

nośność powierzchniowa: 1000 kg

masa: 124 kg

**Opis techniczny**

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
nośność powierzchniowa	1000 kg

Liczba szuflad	3
głębokość	700 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość	1500 mm
masa	124 kg
wysokość stołu warsztatowego	840 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	100
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Podstawa do przyrządów pomiarowych