

Garant**śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269028 40
GTIN	4062406279943
Klasa artykułu	29Y

Opis

śruby mocujące 40 napęd: IP6
gwint: M2
długość L: 4 mm
moment dokręcania: 0,6 Nm

Opis techniczny

gwint	M2
moment dokręcania	0,6 Nm
długość L	4 mm
napęd	IP6
zawartość	10-częściowy