

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, szafki podstawowe, wysokość: 2000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940003 2000
GTIN	4062406279653
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 20x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwającym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwany w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem. Szafy te idealnie nadają się do **przechowywania naszych walizek systemowych**. Pasujące walizki systemowe znajdują Państwo w katalogu narzędzi ręcznych i pomiarowych pod nr 693330.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 2000 mm
 szerokość: 500 mm
 głębokość: 500 mm
 szerokość w G: 20
 głębokość w G: 20
 wysokość użytkowa: 1845 mm

Opis techniczny

Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
szerokość	500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
masa	81 kg
głębokość	500 mm
wysokość	2000 mm
szerokość w G	20
Liczba półek	5
wysokość użytkowa	1845 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	20
ComfortClose	nie
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940640 100
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940640 150
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940640 200
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940640 300
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940640 75
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm	940501 2000