

Garant GRIDLINE

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G, 26×14G, szuflady o wysokości frontu: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	940651 300
GTIN	4062406281458
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Szuflady do montażu w szafach GridLine z drzwiami przesuwными i szafach żaluzjowych. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.

Pasuje do :

Szafy nr 940089, nr 940109, nr 940165 – 940237, nr 940885 – 940907.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

wskazówka:

Bez podziału za pomocą listew działowych ze szczelinami, ponieważ dno szuflady jest zamknięte.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość użytkowa: 275 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 350 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 26

głębokość użytkowa szuflad w G: 14

masa: 21 kg

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	14

wysokość użytkowa	275 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
masa	21 kg
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×14G
Rodzaj produktu	Szuflada do szaf z półkami

Akcesoria

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania
Nośność szuflady 75 kg

950180 75