



## Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 11 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614905 11
GTIN	3662424064999
Klasa artykułu	63V

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko i widełki z efektem grzechotki. Dodatkowy mechanizm grzechotki na szczęce umożliwia szybkie dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzania klucza. Strona oczkowa ze sprężyną zapobiegającą ślizganiu po elemencie mocującym – przełączanie dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 165 mm

szerokość szczęk b: 23,7 mm

wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 5,2 mm

wysokość pierścienia h<sub>2</sub>: 7,7 mm

Ø pierścienia D: 22 mm

### Opis techniczny

szerokość szczęk b	23,7 mm
rozwartość klucza	11 mm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	5,2 mm
Ø pierścienia D	22 mm
wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	7,7 mm
długość klucza L	165 mm
rozwartości kluczy	metryczny
luz	5 stopni

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowany
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie