



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614905 10
GTIN	3662424064982
Klasa artykułu	63V

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko i widełki z efektem grzechotki. Dodatkowy mechanizm grzechotki na szczęce umożliwia szybkie dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzenia klucza. Strona oczkowa ze sprężyną zapobiegającą ślizganiu po elemencie mocującym – przełączanie dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 158 mm

szerokość szczęk b: 22,7 mm

wysokość szczęk h₁: 5,1 mm

wysokość pierścienia h₂: 7,3 mm

Ø pierścienia D: 20,2 mm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	20,2 mm
szerokość szczęk b	22,7 mm
wysokość pierścienia h ₂	7,3 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	158 mm
wysokość szczęk h ₁	5,1 mm
rozwartość klucza	10 mm
luz	5 stopni

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowany
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie