

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 8 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614905 8 |
| GTIN | 3662424064968 |
| Klasa artykułu | 63V |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko i widełki z efektem grzechotki. Dodatkowy mechanizm grzechotki na szczęce umożliwia szybkie dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzenia klucza. Strona oczkowa ze sprężyną zapobiegającą ślizganiu po elemencie mocującym – przełączanie dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 140 mm

szerokość szczęk b: 18,6 mm

wysokość szczęk h₁: 4,6 mm

wysokość pierścienia h₂: 6,5 mm

Ø pierścienia D: 16,8 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| rozwartości kluczy | metryczny |
| szerokość szczęk b | 18,6 mm |
| rozwartość klucza | 8 mm |
| Ø pierścienia D | 16,8 mm |
| długość klucza L | 140 mm |
| wysokość pierścienia h ₂ | 6,5 mm |
| wysokość szczęk h ₁ | 4,6 mm |
| luz | 5 stopni |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| metoda wykonania | kute matrycowo |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa. |
| powierzchnia | chromowany |
| z główką obrotową | nie |
| grzechotki przełączalne | tak |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |