

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614905 13
GTIN	3662424065019
Klasa artykułu	63V

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko i widełki z efektem grzechotki. Dodatkowy mechanizm grzechotki na szczęce umożliwia szybkie dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzenia klucza. Strona oczkowa ze sprężyną zapobiegającą ślizganiu po elemencie mocującym – przełączanie dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 178 mm

szerokość szczęk b: 28,4 mm

wysokość szczęk h₁: 5,7 mm

wysokość pierścienia h₂: 8,6 mm

Ø pierścienia D: 25,3 mm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	25,3 mm
szerokość szczęk b	28,4 mm
rozwartość klucza	13 mm
długość klucza L	178 mm
wysokość pierścienia h ₂	8,6 mm
wysokość szczęk h ₁	5,7 mm
rozwartości kluczy	metryczny
luz	5 stopni

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowany
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie