



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 14 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614905 14
GTIN	3662424065026
Klasa artykułu	63V

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko i widełki z efektem grzechotki. Dodatkowy mechanizm grzechotki na szczęce umożliwia szybkie dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzenia klucza. Strona oczkowa ze sprężyną zapobiegającą ślizganiu po elemencie mocującym – przełączanie dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 190 mm

szerokość szczęk b: 30,8 mm

wysokość szczęk h_1 : 5,9 mm

wysokość pierścienia h_2 : 9 mm

Ø pierścienia D: 27 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	14 mm
szerokość szczęk b	30,8 mm
Ø pierścienia D	27 mm
wysokość szczęk h_1	5,9 mm
wysokość pierścienia h_2	9 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	190 mm
luz	5 stopni

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowany
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie