



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 19 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614905 19
GTIN	3662424065071
Klasa artykułu	63V

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko i widełki z efektem grzechotki. Dodatkowy mechanizm grzechotki na szczęce umożliwia szybkie dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzenia klucza. Strona oczkowa ze sprężyną zapobiegającą ślizganiu po elemencie mocującym – przełączanie dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 247 mm

szerokość szczęk b: 41,2 mm

wysokość szczęk h₁: 7,4 mm

wysokość pierścienia h₂: 11,2 mm

Ø pierścienia D: 33,9 mm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h ₂	11,2 mm
rozwartość klucza	19 mm
szerokość szczęk b	41,2 mm
wysokość szczęk h ₁	7,4 mm
długość klucza L	247 mm
Ø pierścienia D	33,9 mm
rozwartości kluczy	metryczny
luz	5 stopni

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowany
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie