



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614905 16
GTIN	3662424065040
Klasa artykułu	63V

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko i widełki z efektem grzechotki. Dodatkowy mechanizm grzechotki na szczęce umożliwia szybkie dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzania klucza. Strona oczkowa ze sprężyną zapobiegającą ślizganiu po elemencie mocującym – przełączanie dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 208 mm

szerokość szczęk b: 34,9 mm

wysokość szczęk h₁: 6,6 mm

wysokość pierścienia h₂: 9,9 mm

Ø pierścienia D: 30 mm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h ₂	9,9 mm
długość klucza L	208 mm
Ø pierścienia D	30 mm
szerokość szczęk b	34,9 mm
wysokość szczęk h ₁	6,6 mm
rozwartości kluczy	metryczny
rozwartość klucza	16 mm
luz	5 stopni

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowany
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie