



## Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 18 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614905 18
GTIN	3662424065064
Klasa artykułu	63V

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko i widełki z efektem grzechotki. Dodatkowy mechanizm grzechotki na szczęce umożliwia szybkie dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzania klucza. Strona oczkowa ze sprężyną zapobiegającą ślizganiu po elemencie mocującym – przełączanie dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 236 mm

szerokość szczęk b: 38,4 mm

wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 7,4 mm

wysokość pierścienia h<sub>2</sub>: 10,7 mm

Ø pierścienia D: 32,8 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza	18 mm
Ø pierścienia D	32,8 mm
długość klucza L	236 mm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	7,4 mm
rozwartości kluczy	metryczny
wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	10,7 mm
szerokość szczęk b	38,4 mm
luz	5 stopni

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowany
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie