

**Automatyczny zwijacz węża, długość węża: 15m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080066 15
GTIN	4062406284626
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Automatyczny zwijacz węża w obudowie z tworzywa. Elastyczny wąż sprężonego powietrza z poliuretanu z zabezpieczeniem przed załamaniem. Zintegrowana **przewodnica węża**. Obrótowy uchwyt do montażu na ścianie.

Opis techniczny

przyłącze wyjścia	3/8 cal
długość węża	15 m
maks. ciśnienie robocze	20 bar
przyłącze wejścia	3/8 cal
Ø wewnętrzna węża	10 mm
głębokość obudowy	220 mm
wysokość obudowy	400 mm
szerokość obudowy	465 mm
Rodzaj produktu	Zwijacze węży

