




Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 30-elem., Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630366 6
GTIN	4018754260614
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.
Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8
oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M8.
Do śrub z główką Phillips z gwintem M2 – M6 oraz wkrętów płaskich z gwintem M2,5 – M5.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631000 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nasadki 6-kątne: 4 szt. nr 631700 rozm. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. nr 675310, wielk. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 4 szt. nr 675250 rozm. 3,5; 4; 5,5; 8

Adapter do bitów: 1 szt. podobna do nr 676800 rozm. 4/4

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633000, rozm. 116

Przetyczka: 1 szt. nr 632800, rozm. 150

Przedłużki: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150

Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4

Grzechotka: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

Opis techniczny

długość	322 mm
szerokość	134 mm
wysokość	57 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631000 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631000 10
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632400 150
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631000 8
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632400 50
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631000 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631000 4
Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 4 mm	675250 4
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita mm	633000
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita mm	632800
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675310 1/25
Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 5,5 mm	675250 5,5
Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 3 mm	675250 3
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631000 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631000 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631000 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm	631000 4,5
Złączki do bitów Typ 4/4	676800 4/4
	631700 6

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 caladługie sześciokąt 6 mm

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 caladługie sześciokąt 3 mm

631700 3

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm

631000 9

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm

675310 2/25

Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 8 mm

675250 8

Grzechotka przełączalna, 1/4 cala Typ 1/4

632000 1/4

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm

631000 13

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm

675310 3/25

Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4

633500 1/4

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm

631000 12

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 caladługie sześciokąt 5 mm

631700 5

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 caladługie sześciokąt 4 mm

631700 4