

**Grzechotka teleskopowa, 1/2 cala, regulacja bezstopniowa, Typ: 1/2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 640295 1/2 |
| GTIN | 4062406283384 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Ustalanie za pomocą pierścienia. Dźwignienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy 1000 Nm.

wysuwana w zakresie 290 - 430 mm, w 6 stopniach. **Z ustalaną głowicą obrotową i wypychaczem.**

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

liczba zębów: 72

Opis techniczny

| | |
|--|--------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| długość całkowita | 290 - 430 mm |
| liczba zębów | 72 |
| wysuwanie bezstopniowe | nie |
| Rodzaj produktu | Zapadka |

