

**Regulator filtra, Ø gwintu wewnętrznego: 1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080011 1/2
GTIN	4047322686358
Klasa artykułu	08A

Opis**Wykonanie:**

Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza, o konstrukcji modułowej (system Multi-fix), składający się z reduktora ciśnienia, olejarki mgłowej i filtra. Zakres regulacji 0,5-10 bar, ciśnienie robocze maks. 16 bar, temperatura robocza maks. 60°C.

Regulator filtra z pojemnikiem z poliwęglanu i manometrem.

Zalety:

Zespoły te można dostosować do indywidualnych potrzeb, np. do współpracy z kilkoma regulatorami ciśnienia, mogą pracować bez olejarki mgłowej (np. jeżeli narzędzia wymagają powietrza bezolejowego) itp.

Zastosowanie:

Do urządzeń wymagających ciśnienia do 16 bar. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.
wysokość (H): 248 mm

Opis techniczny

wysokość (H)	248 mm
--------------	--------

