

Garant

Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego sprężone powietrze, długość węża: 10m

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080078 10
GTIN	4062406284671
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

- **Bezpieczny zwijacz węża w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapylnym.**
- **Prowadnica węża i kontrolowany system wciągania.**
- **Z kulką stoperową.**
- **Wąż poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi, przystosowany do dużego natężenia przepływu.**
- **Obrotowy uchwyt ścienny do mocowania na ścianie i suficie.**

Zwijacz węża pneumatycznego. Mocny wąż pokryty **farbą sygnalizacyjną** w kolorze neonowy pomarańczowy. Zapewnia bezpieczną obsługę.

w dostawie::

Ze stalowymi złączkami zabezpieczającymi GARANT i złączkami.

wskazówka:

Odpowiednie złączki zabezpieczające zob. nr 080270 – 080272.

Opis techniczny

kolor obudowy	niebieski
---------------	-----------

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
długość węża	10 m
Ø zewnętrzna węża	12 mm
materiał węża	poliuretan
przyłącze wyjścia	1/4 cal
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS	tak
Ø wewnętrzna węża	8 mm
kolor węża	pomarańczowy
maks. ciśnienie robocze	16 bar
głębokość obudowy	190 mm
szerokość obudowy	310 mm
wysokość obudowy	406 mm
przeznaczone do	sprężone powietrze
Rodzaj produktu	Zwijacze węży

Akcesoria

Części zamienne do zwijacza węży Typ 1	080081 1
Części zamienne do zwijacza węży Typ 11	080081 11
Części zamienne do zwijacza węży Typ 13	080081 13
Części zamienne do zwijacza węży Typ 15	080081 15
Części zamienne do zwijacza węży Typ 4	080081 4
Części zamienne do zwijacza węży Typ 7	080081 7
Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznymgwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080270 1/2
Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznymgwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal	080270 1/4
Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznymgwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 3/8 cal	080270 3/8
	080271 1/2

Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrznym gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/2 cal

Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrznym gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/4 cal

080271 1/4

Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrznym gwint przyłączeniowy wewnętrzny 3/8 cal

080271 3/8

Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 11 mm

080272 11

Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 13 mm

080272 13

Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 8 mm

080272 8