

Garant**Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego sprężone powietrze, Typ: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080078 15
GTIN	4062406284688
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

- **Bezpieczny zwijacz węża w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapyłonym.**
- **Prowadnica węża i kontrolowany system wciągania.**
- **Z kulką stoperową.**
- **Wąż poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi, przystosowany do dużego natężenia przepływu.**
- **Obrotowy uchwyt ścienny do mocowania na ścianie i suficie.**

Zwijacz węża pneumatycznego. Mocny wąż pokryty **farbą sygnalizacyjną** w kolorze neonowy pomarańczowy. Zapewnia bezpieczną obsługę.

wskazówka:

Odpowiednie złączki zabezpieczające zob. nr 080270 – 080272.

szerokość obudowy: 490 mm

głębokość obudowy: 190 mm

wysokość obudowy: 409 mm

przyłącze wyjścia: 3/8 cal

maks. ciśnienie robocze: 16 bar

długość węża: 15 m

Opis techniczny

kolor obudowy	niebieski
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS	tak
długość węża	15 m
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ø wewnętrzna węża	9,5 mm
kolor węża	pomarańczowy
materiał węża	poliuretan
przyłącze wyjścia	3/8 cal
Ø zewnętrzna węża	13,5 mm
szerokość obudowy	490 mm
wysokość obudowy	409 mm
głębokość obudowy	190 mm
przeznaczone do	sprężone powietrze

Akcesoria

Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080270 1/2
Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal	080270 1/4
Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 3/8 cal	080270 3/8
Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/2 cal	080271 1/2
Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/4 cal	080271 1/4
Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 3/8 cal	080271 3/8

Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 11 mm	080272 11
Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 13 mm	080272 13
Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 8 mm	080272 8
Części zamienne do zwijacza węży 2	080081 2
Części zamienne do zwijacza węży 5	080081 5
Części zamienne do zwijacza węży 8	080081 8
Części zamienne do zwijacza węży 12	080081 12
Części zamienne do zwijacza węży 14	080081 14
Części zamienne do zwijacza węży 15	080081 15