

Garant**Bezpieczny zwijacz kabla, 250 V, Typ: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081198 15
GTIN	4062406284701
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Zwijacz kabla z **przewodzonym, automatycznym mechanizmem nawijania i odwijania, z wielokrotną blokadą w obszarze jednego obrotu**; odporna na uderzenia, zamknięta **obudowa z tworzywa sztucznego**. Termiczne **zabezpieczenie przed przeciążeniem**, gruby kabel neoprenowy H07RN-F ze złączką przyłączeniową.

Łatwy montaż na ścianie lub stropie z **zakresem obrotu 180°**.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Zastosowanie:

Lepsza ergonomia dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz zapewnieniu porządku i zapobieżeniu wypadkom i urazom spowodowanym leżącymi na posadzce kablami.

wskazówka:

Zwijacze węży sprężynowe zob. nr 080078, 080079 i 080076.

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI
stopień ochrony IP: IP 44

moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 2400 W

napięcie znamionowe: 250 V

długość: 496 mm

szerokość: 192 mm

wysokość: 401 mm

klasa przewodu: H07RN-F

Opis techniczny

długość	496 mm
szerokość	192 mm
rodzaj przewodu	3G1,5
długość przewodu	15 m
wysokość	401 mm
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	2400 W
materiał kabla	neopren
klasa przewodu	H07RN-F
napięcie znamionowe	250 V
stopień ochrony IP	IP 44
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
Atrybut nazwy produktu	250 V
Rodzaj produktu	Zwijacze kabla

Akcesoria

Części zamienne do zwijacza węży 10	080081 10
Części zamienne do zwijacza węży 16	080081 16
Części zamienne do zwijacza węży 12	080081 12
Części zamienne do zwijacza węży 14	080081 14