

Garant**Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 12/07 mm kod ISO uchwytu: E12K SVVCR/L07

Kąt ustawienia κ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	E12K SVVCR/L07
\varnothing chwytu	12 mm
śruby mocujące	269435 3
długość całkowita L	125 mm
szerokość szyjki	9 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
odcinek swobodny	40 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	40 mm
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
wielk. płytki	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 0702..
głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------