



Teleskopowa grzechotka drobnozębna, 1/2 cala, regulacja bezstopniowa, Typ: 1/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Ustalanie za pomocą pierścienia. Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo. Bezstopniowo wysuwana, długość w zakresie 414 – 614 mm. Grzechotka drobnozębna przełączalna z 90 zębami. Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy 1000 Nm.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

liczba zębów: 90

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
długość całkowita	414 - 614 mm
liczba zębów	90
wysuwanie bezstopniowe	tak
Rodzaj produktu	Zapadka

