



## Szlifierki oscylacyjne pneumatyczne, Typ: X31V



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079656 X31V
GTIN	616026002920
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Szlifierka mimośrodowa o dużej mocy, z uretanowym talerzem do mocowania krążków na rzepy. **Komfortowa praca** dzięki korpusowi wykonanemu z tworzyw kompozytowych o niewielkim ciężarze i ergonomicznemu uchwytowi. **Napęd pneumatyczny o małych wibracjach, solidnej budowie i spokojnej pracy**, ze stalowym siłownikiem, o niskim poziomie emisji dźwięku.

Szlifierka mimośrodowa Dynorbital® Mini Extreme (76 mm).

#### w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

#### wskazówka:

Krążki ściernie na rzepy zob. nr 567775.

Talerz szlifierski DynaMaze mocowany na rzepy do nr 079655 i 079656 rozm. X61V i rozm. 58436 zob. nr 079690 rozm. 22290.

maksymalna prędkość obrotowa: 12000 min<sup>-1</sup>

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 538 l/min

Ø talerza szlifierskiego: 76 mm

rodzaj odsysania: zewnętrzne

skok: 5 mm

masa: 0,7 kg

### Opis techniczny

masa	0,7 kg
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	538 l/min
rodzaj odsysania	zewnątrzne
Ø talerza szlifierskiego	76 mm
oznaczenie producenta	X31V
poziom natężenia dźwięku przy pracy	75 dB(A)
maks. wibracje wg EN	8,78 m/s <sup>2</sup>
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min <sup>-1</sup>
skok	5 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne

## Akcesoria

Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 120	567775 120
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 180	567775 180
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 240	567775 240
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 320	567775 320
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 40	567775 40
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 400	567775 400
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 60	567775 60
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 600	567775 600
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 80	567775 80
	567775 800

Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1  
ziarnistość 800

---