



## Oprawki termokurczliwe z kanalikiem doprowadz. chłodziwo, SK 30 krótki, Ø mocowania D1: 12 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302227 12
GTIN	4062406286002
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- **Stal żaroodporna.**
- **Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**

Z **otworami kanału chłodzącego** i zamykanymi gwintami.

Otwory kanału chłodzącego przy średnicy mocowania D1: 3, 4 i 5 mm nie są zamykane.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.<BR/>Do termoskurczowych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych <BR/>i na gorące powietrze.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrząd zaciskowy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 32 mm

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø zewn. D	32 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
adapter	SK 30 krótki
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe