

Garant**Suwmiarka cyfrowa HCT IP67 z Bluetooth, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412780 200
GTIN	4062406286729
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarka cyfrowa IP67 z połączeniem **Bluetooth**. **Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5mm**. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z **miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Santoprene®**. Suwmiarka odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Zalety:**HCT – Hoffmann Connected Tools**

Zalety transmisji radiowej z wykorzystaniem technologii Bluetooth 4.2:

- **Łatwa transmisja danych:** Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
- **Swoboda ruchu:** Brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
- **Niezależność od miejsca:** Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
- **Bezpieczna transmisja danych:** Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy Bluetooth do GARANT HCT nr 498952.

Część zamienna:

Oprawka do baterii nr 412237 rozm. B.

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm/cale

wymiar głębokości: płaskie

stopień ochrony IP: IP 67

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 50 mm

Opis technicznyzmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane
po reaktywacji z trybu Standby

tak

norma

DIN 862

długość szczęk

50 mm

odczyt

0,0005 cal

wymiar głębokości

płaskie

z głębokościomierzem

tak

Kalibracja

A1

Liczba dołączonych baterii

1

automatyczne wyłączanie

tak

zakres pomiarowy

0 - 200 mm

przełączalny odczyt

mm/cale

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami

081560 CR2032

układ Stand-by

tak

wysokość cyfr na wyświetlaczu LC

11,5 mm

granica błędu

0,03 mm

odczyt

0,01 mm

stopień ochrony IP

IP 67

zasilanie energią

Zasilanie z baterii

złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------