

Garant**Suwmiarka cyfrowa HCT IP67 z Bluetooth, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412780 300
GTIN	4062406286736
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarka cyfrowa IP67 z połączeniem **Bluetooth**. **Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5mm**. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z **miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Santoprene®**. Suwmiarka odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. bez sprawdzianu głębokości.

Zalety:**HCT – Hoffmann Connected Tools**

Zalety transmisji radiowej z wykorzystaniem technologii Bluetooth 4.2:

- **Łatwa transmisja danych:** Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
- **Swoboda ruchu:** Brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
- **Niezależność od miejsca:** Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
- **Bezpieczna transmisja danych:** Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Norma:

zgodnie z normą zakładową.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy Bluetooth do GARANT HCT nr 498952.

Część zamienna:

Oprawka do baterii nr 412237 rozm. B.

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm/cale

stopień ochrony IP: IP 67

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 65 mm

Opis techniczny

zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby

tak

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami

081560 CR2032

zakres pomiarowy

0 - 300 mm

norma

Norma zakładowa

automatyczne wyłączanie

tak

odczyt

0,0005 cal

wysokość cyfr na wyświetlaczu LC

11,5 mm

Liczba dołączonych baterii

1

przełączalny odczyt

mm/cale

układ Stand-by

tak

granica błędu

0,03 mm

długość szczęk

65 mm

Kalibracja

A1

odczyt

0,01 mm

stopień ochrony IP

IP 67

zasilanie energią

Zasilanie z baterii

złącze

złącze Bluetooth

Technika pomiarowa

cyfrowy

materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------