

Garant**ZCMX 10T308, Gatunek: HBZ035**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268434 HBZ035
GTIN	4062406286965
Klasa artykułu	21K

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
powłoka	PVD
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T308
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 190 m/min
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2

Gatunek	HBZ035
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	20 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia