

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 / 0,35 mm, Ø szczotki  
D1 x szerokość drutu L1: 178X23mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570100 178X23
GTIN	4017359004920
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

**Zastosowanie:**

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

**Opis techniczny**

szerokość szczotki	22 mm
Ø pierścienia redukcyjnego	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Długość drutu H <sub>1</sub>	37 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>

Ø szczotki D <sub>1</sub>	178 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	50 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa