

**Mahr****Suwmiarka cyfrowa MarCal z kolcami pomiarowymi i-wi, zakres pomiarowy: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415321 1000
GTIN	4059192062125
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

**Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.** Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

**Funkcja:**

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

**Wyp. dodatkowe:**

Kabel danych nr 498940.

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912

**Opis techniczny**

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 1000 mm
długość szczęk	150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
przełączalny odczyt	mm/cal
granica błędu	0,06 mm
odczyt	0,0005 cal
Kalibracja	A1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	norma zakładowa
złącze	System radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021010 1000
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021000 1000

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ USB2	498940 USB2
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ D2	498940 D2
	498940 R2

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych  
Typ R2

---