

Mahr**Suwmiarka cyfrowa MarCal z kolcami pomiarowymi i-wi, zakres pomiarowy: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415321 300
GTIN	4059192062095
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498940.

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 300 mm
odczyt	0,01 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
długość szczęk	90 mm
granica błędu	0,03 mm

odczyt	0,0005 cal
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
Liczba dołączonych baterii	1
przełączalny odczyt	mm/cale
Kalibracja	A1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	norma zakładowa
złącze	System radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	021000 300
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	021010 300

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ R2	498940 R2
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ D2	498940 D2
	498940 USB2

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych
Typ USB2
