

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane (zielone), drut INOX, 0,30 mm , Ø szczotki
D1 x szerokość drutu L1: 150X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570200 150X22
GTIN	4017359047408
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

szerokość szczotki: 20 mm

Ø otworu d₁: 40 mm

Ø pierścienia redukcyjnego: 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

wysokość drutu H₁: 33 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø pierścienia redukcyjnego	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
----------------------------	--------------------------------------

maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
wysokość drutu H ₁	33 mm
szerokość szczotki	20 mm
Ø szczotki D ₁	150 mm
Ø otworu d ₁	40 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa