

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane (zielone), drut INOX, 0,30 mm , Ø szczotki  
D1 x szerokość drutu L1: 178X23 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 570200 178X23 |
| GTIN             | 4017359004944 |
| Klasa artykułu   | 57L           |

**Opis****Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

**Zastosowanie:**

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

szerokość szczotki: 22 mm

Ø otworu d<sub>1</sub>: 50 mm

Ø pierścienia redukcyjnego: 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 37 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| wysokość drutu H <sub>1</sub> | 37 mm |
|-------------------------------|-------|

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Ø pierścienia redukcyjnego   | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
| szerokość szczotki           | 22 mm                                |
| Ø szczotki D <sub>1</sub>    | 178 mm                               |
| maksymalna prędkość obrotowa | 6000 min <sup>-1</sup>               |
| Ø otworu d <sub>1</sub>      | 50 mm                                |
| Rodzaj produktu              | Szczotka tarczowa                    |