

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka do rur Falisty drut stalowy, 0,15 mm, Ø szczotki: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	577980 10
GTIN	4017359004265
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej. Powierzchnia robocza z drutu falistego, długość całkowita 115 mm. Długość powierzchni roboczej 80 mm z króćcem gwintowanym M6.

Zastosowanie:

Do czyszczenia rur, krętek stalowych, złączy, wymienników ciepła i cylindrów. Do zastosowania maszynowego (tylko prawe obroty) używać gwintowanego adaptera nr 577990.

Opis techniczny

Ø szczotki	10 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
długość całkowita	115 mm
adapter	Króciec gwintowany
wysokość pokrycia	0,15 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur

Akcesoria

Gwintowany adapter, gwint wewnętrzny M6 Ø trzpienia 6 mm Gwint M6	577990 M6
	577993 M6

Przedłużki do szczotek trzpieniowych z króćcem
gwintowanym M6 Gwint M6

Uchwyt z tworzywa sztucznego do szczotek trzpieniowych
z króćcem gwintowanym M6 Gwint M6

577995 M6