

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka do rur falisty drut mosiężny, 0,15 mm, Ø szczotki: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	577985 16
GTIN	4017359004395
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej. Powierzchnia robocza z drutu falistego, długość całkowita 115 mm. Długość powierzchni roboczej 80 mm z króćcem gwintowanym M6.

**Zastosowanie:**

Do czyszczenia rur, kratek stalowych, złączek, wymienników ciepła i cylindrów. Do zastosowania maszynowego (tylko prawe obroty) używać gwintowanego adaptera nr 577990.

**Opis techniczny**

Ø szczotki D <sub>1</sub>	16 mm
materiał pokrycia	drut mosiężny
adapter	Króćciec gwintowany
wysokość pokrycia	0,15 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur

**Akcesoria**

Uchwyt z tworzywa sztucznego do szczotek trzpieniowych z króćcem gwintowanym M6 Gwint M6	577995 M6
	577990 M6

Gwintowany adapter, gwint wewnętrzny M6Ø trzpienia 6 mm Gwint M6

Przedłużki do szczotek trzpieniowych z króćcem gwintowanym M6 Gwint M6

577993 M6