

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka do rur falisty drut mosiężny, 0,15 mm, Ø szczotki: 15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	577985 15
GTIN	4017359014912
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej. Powierzchnia robocza z drutu falistego, długość całkowita 115 mm. Długość powierzchni roboczej 80 mm z króćcem gwintowanym M6.

Zastosowanie:

Do czyszczenia rur, kratek stalowych, złączek, wymienników ciepła i cylindrów. Do zastosowania maszynowego (tylko prawe obroty) używać gwintowanego adaptera nr 577990.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	15 mm
materiał pokrycia	drut mosiężny
adapter	Króćciec gwintowany
wysokość pokrycia	0,15 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur

Akcesoria

Gwintowany adapter, gwint wewnętrzny M6Ø trzpienia 6 mm Gwint M6	577990 M6
	577993 M6

Przedłużki do szczotek trzpieniowych z króćcem gwintowanym M6 Gwint M6

Uchwyt z tworzywa sztucznego do szczotek trzpieniowych z króćcem gwintowanym M6 Gwint M6

577995 M6