

 Mahr**Suwmiarki cyfrowe uniwersalne Multimar 25 EWR, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415546 300
GTIN	4059192003258
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Wymienne ramiona pomiarowe, końcówki do czujników oraz elementy oporowe (wyposażenie opcjonalne). Odczyt stanu wyświetlacza numerycznego odbywa się zawsze od strony operatora. Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie. Równomierne wyważenie w przypadku niewielkich wymiarów, ponieważ oba wsporniki ramienia przemieszczają się po szynie. Suwak i szyna nierdzewne i hartowane.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Ramiona pomiarowe nr 428101, ogranicznik głębokości nr 428111, uchwyty pomiarowe nr 428141, wkładki pomiarowe nr 428120; 428130; 428160; 428170.

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: Cena na zapytanie

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

Opis techniczny

odczyt	0,0005 cal
stopień ochrony IP	IP 65
Kalibracja	Cena na zapytanie

zakres pomiarowy	0 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm/cale
złącze	TESA Link Connector TLC
złącze	Złącze Digimatic
złącze	TESA Link Connector TLC
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

Akcesoria

Pary ramion pomiarowych z otworem o Ø 3,5 mm wysięg 100 mm	428101 100
Pary ramion pomiarowych z otworem o Ø 3,5 mm wysięg 25 mm	428101 25
Pary ramion pomiarowych z otworem o Ø 3,5 mm wysięg 35 mm	428101 35
Pary ramion pomiarowych z otworem o Ø 3,5 mm wysięg 70 mm	428101 70
Para ograniczników do ramion pomiarowych	428111
Pary uchwytów pomiarowych z otworem Typ A	428141 A
Pary uchwytów pomiarowych z otworem Typ B	428141 B
Końcówka do pomiarów wewnętrznych, sferyczna o Ø 7,5 mm, 1 sztuka	428120
Końcówka do pomiarów zewnętrznych, płaska, o Ø 7,5 mm, 1 sztuka	428130
	428160

Końcówki pomiarowe odsadzone, płaskie, do pomiarów zewnętrznych, para

Końcówki pomiarowe odsadzone, półcyldryczne, do pomiarów wewnętrznych, para

428170