

**Mahr****Suwmiarki cyfrowe uniwersalne Multimar i-wi, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415548 300
GTIN	4059192062019
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Wymienne ramiona pomiarowe, końcówki do czujników oraz elementy oporowe (wyposażenie opcjonalne). Odczyt stanu wyświetlacza numerycznego odbywa się zawsze od strony operatora. Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie. Równomierne wyważenie w przypadku niewielkich wymiarów, ponieważ oba wsporniki ramienia przemieszczają się po szynie. Suwak i szyna nierdzewne i hartowane.

**Funkcja:**

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**Wyp. dodatkowe:**

Ramiona pomiarowe nr 428101, ogranicznik głębokości nr 428111, uchwyty pomiarowe nr 428141, wkładki pomiarowe nr 428120; 428130; 428160; 428170.

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

wszystkie części: hartowane

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: Cena na zapytanie

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błęd: 0,03 mm

**Opis techniczny**

Kalibracja	Cena na zapytanie
zakres pomiarowy	0 mm
stopień ochrony IP	IP 65

odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm/cal
złącze	System radiowy MAHR i-wi
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

## Akcesoria

Pary ramion pomiarowych z otworem o $\varnothing$ 3,5 mm wysięg 100 mm	428101 100
Pary ramion pomiarowych z otworem o $\varnothing$ 3,5 mm wysięg 25 mm	428101 25
Pary ramion pomiarowych z otworem o $\varnothing$ 3,5 mm wysięg 35 mm	428101 35
Pary ramion pomiarowych z otworem o $\varnothing$ 3,5 mm wysięg 70 mm	428101 70
Para ograniczników do ramion pomiarowych	428111
Pary uchwytów pomiarowych z otworem Typ A	428141 A
Pary uchwytów pomiarowych z otworem Typ B	428141 B
Końcówka do pomiarów wewnętrznych, sferyczna o $\varnothing$ 7,5 mm, 1 sztuka	428120
Końcówka do pomiarów zewnętrznych, płaska, o $\varnothing$ 7,5 mm, 1 sztuka	428130
Końcówki pomiarowe odsadzone, płaskie, do pomiarów zewnętrznych, para	428160
	428170

Końcówki pomiarowe odsadzone, półcylicydryczne, do pomiarów wewnętrznych, para

---