

**Suwmiarki cyfrowe uniwersalne Multimar 25 EWR, zakres pomiarowy: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415546 1000
GTIN	4059192003272
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Wymienne ramiona pomiarowe, wkładki pomiarowe oraz elementy oporowe (wyposażenie opcjonalne). Odczyt stanu wyświetlacza numerycznego odbywa się zawsze od strony operatora. Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie ramion pomiarowych. Równomierne wyważenie w przypadku niewielkich wymiarów, ponieważ oba wsporniki ramienia przemieszczają się po szynie. Suwak i szyna nierdzewne i hartowane.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Ramiona pomiarowe nr 428101, ogranicznik głębokości nr 428111, uchwyty pomiarowe nr 428141, wkładki pomiarowe nr 428120; 428130; 428160; 428170.

Część zamienna:

Pokrywa schowka na baterie nr 417702.

Opis techniczny

Kalibracja	Cena na zapytanie
granica błędu	0,04 mm
odczyt	0,0005 cal
stopień ochrony IP	IP 65
odczyt	0,01 mm

Karta danych

zakres pomiarowy	0 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm/cale
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
złącze	TESA Link Connector TLC
złącze	Złącze Digimatic
złącze	TESA Link Connector TLC
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/415546-1000>